



Solution durable et fiable

Ballasts Encapsulés BSX pour Lampes SOX

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes SOX et SOX-E

Avantages

- Excellente résistance à l'impact chimique, aux conditions humides et à la fissuration sous contraintes environnementales
- Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimales grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Possibilité d'installer l'appareillage de contrôle à distance

Fonctions

- Encapsulé avec résine polyester thermoplastique renforcée de fibre de verre
- Équipé de série de borniers à vis ; contacts à insert disponibles sur demande
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande
- Borne de terre séparée (HID « Heavy Duty »)

Application

- Éclairage extérieur

Ballasts Encapsulés BSX pour Lampes SOX

Versions




Schéma dimensionnel

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSX 90 L40 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

