



Tuotekuvaus

MASTER HPI Plus

Kvartsilasinen monimetallilamppu opaloidulla ulkokuvulla

Hyödyt

- Korkea turvallisuus ja näkömukavuus säilyvät koko eliniän
- Alhaiset huoltokustannukset
- "Plus" -konsepti sekä "S" ja "P"-tyypit mahdollistavat säästöt alkuinvestoinnissa
- Useita valon väri vaihtoehtoja

Ominaisuudet

- Ellipsoidin muotoinen pinnoitettu ulkokupu
- Suuri valotehokkuus niin alussa kuin koko käyttöiän ajan ainutlaatuisen 3-metallitekniikan ansiosta
- Valon värit neutraalin valkoinen ja päivänvalo
- "S"-tyypit soveltuvat suoraan HPL lampun tilalle
- "P"-tyypit soveltuvat suojalasittomiin valaisimiin

Käyttökohteet


- Sisällä korkeissa kattorakenteissa, esim. teollisuushalleissa, messuhalleissa, supermarketeissa, ostoskeskuksissa, tee-se-itse-halleissa, kirkoissa, lentokentillä ja asema-auloissa

MASTER HPI Plus

Versions



Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Light Distribution Diagrams

