



Produktbeskrivning

MASTER HPI Plus

Kvartsmetallhalogenlampor med opaliserad ytterkolv

Fördelar

- Hög säkerhets- och komfortnivå, som bibehålls under livslängden
- Minimal underhållskostnad
- Besparing på initialinvestering med "Plus"-konceptet och "S"- och "P"-typerna
- Skapa en anpassningsbar stämning med lämplig färgtemperatur

Funktioner

- Äggformad ytterkolv med vit beläggning på insidan
- Unik teknik med 3 band ger högt ljusutbyte, både inledningsvis och under den långa livslängden
- Finns med färgupplevelse med kallvitt ljus och dagsljus som har bra färgstabilitet
- "S"-typ ersätter direkt HPL-lampor
- "P"-typ kan användas utan skyddande front

Användning


- Belysning i lokaler med högt i tak, t ex industriverkstäder, mässhallar, stormarknader, köpcentra, byggmarknader, kyrkor, flygplatser och tågstationer

MASTER HPI Plus

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Light Distribution Diagrams

