



Περιγραφή προϊόντος

HPL-N

Τυπικός λαμπτήρας υδραργύρου υψηλής πίεσης

Οφέλη

- Οικονομική εναλλακτική

Χαρακτηριστικά

- Διαθέτει ένα ή δύο βοηθητικά ηλεκτροδία για να διασφαλιστεί η γρήγορη και αξιόπιστη ανάφλεξη
- Γυάλινος λαμπτήρας πληρωμένος με αέριο, μονού άκρου (HG-SG) με σωλήνα εκκένωσης ατμών υδραργύρου χαλαζία
- Ωοειδής εξωτερικός λαμπτήρας με σωτερική επικάλυψη, που αποδίδει ένα ψυχρό λευκό φως με μπλε αποχρώσεις με εύλογη

Εφαρμογή

- Όλες οι εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, εργοστάσια, τομέα μεταφορών και φωτισμό βιομηχανικών υπαίθριων χώρων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

HPL-N

Versions




Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

Product	D (max)	C (max)
HPL-N 250W/542 E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Colour Rendering Diagrams



LDCR_HPL_0002-Colour rendering diagram

