



# Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

## HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Kapseloidut liitäntälaitteet käytettäväksi SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- ja MH-lamppujen kanssa, joiden nimellisteho on vähintään 1 000 W

### Hyödyt

- Suojattu ylikuumenemiselta – erinomainen 15 vuoden keskimääräinen käyttöikä
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta
- Eriyisen sopiva pylväsasennukseen

### Ominaisuudet

- Kestää erinomaisesti kemikaaleja, kosteita olosuhteita ja ympäristörasitusta
- Luokka I (eli maadoitusmahdollisuus)
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä
- Erillinen maadoitusliitäntä (HID Heavy Duty)
- Liitäntälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä

### Käyttökohteet

- Ulkovalaistus (yleisimmät käyttökohteet: urheilu- ja aluevalaistus)

# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

## Versions




GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




## Mittapiirros



| Product         | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BSN 1000 L78-A2 | 6,5 | 102,0 | 257,0 | 222,0 | 246,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz   | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-257          |     |       |       |       |       |       |      |



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHD 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |



| Product         | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHL 1000 L78-A2 | 6,5 | 102,0 | 207,0 | 172,0 | 196,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz   | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-207          |     |       |       |       |       |       |      |

## HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|               |       |
|---------------|-------|
| Syöttötaajuus | 50 Hz |
| Viivatiheys   | 50 Hz |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code | Full Product Name                     | Tulojännite              |
|------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 06236900   | BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257     | 230 V (oletus) tai 240 V |
| 74276600   | BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317 | 380–415 V                |

| Order Code | Full Product Name                 | Tulojännite              |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 06237600   | BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207 | 230 V (oletus) tai 240 V |

