



Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI


Tokozott előtétetek az 1000 W vagy magasabb teljesítményű SON (T) (Plus), HPL, HPI és MH lámpákhoz

Előnyök

Szolgáltatások




Alkalmazás

Versions



HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Méretezett rajza



Product

BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Product

BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50 Hz

Általános információ

Lámpák száma 1 darab/egység

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség (többfűles)	Bemeneti feszültség
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230/240	230 V (default) or 240 V
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380/400/415	380 to 415 V

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség (többfűles)	Bemeneti feszültség
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230/240	230 V (default) or 240 V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380/400/415	380 to 415 V

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fényforrás típus
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	HPI
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	HPI

Order Code	Full Product Name	Fényforrás típus
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	SON
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	MH

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	1000 W
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	2000 W

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	1000 W
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	2000 W

