



Soluție fiabilă, cu durată îndelungată de viață

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Stabilizatoare de curent încapsulate pentru utilizarea cu lămpi SON (T) (Plus), HPL, HPI și MH având o putere nominală de 1000 W și peste

Beneficii

- Protejat împotriva supraîncălzirii – durată medie de viață a produsului remarcabilă, de peste 15 ani
- Pierderi minime de putere grație procesului de bobinare în straturi perfecte
- Ideal pentru montarea pe stâlp

Caracteristici

- Rezistență excelentă la impactul chimic, condiții umede și spargerea din cauza presiunii mediului
- Încadrat în clasa I (cu posibilitate de împământare)
- Echipat standard cu blocuri de conexiuni cu înșurubare
- Bornă de împământare separată (HID 'Heavy Duty' – de mare putere)
- Stabilizatoare de curent pentru tensiuni/frecvențe alternative ale rețelei sunt disponibile la cerere

Cerere

- Iluminat pentru exterior (cele mai populare domenii de utilizare: iluminatul arenelor sportive și al zonelor exterioare)

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Versions




GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL


Cote



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	50 Hz
Frecvență linie	50 Hz

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230 V (implicit) sau 240 V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	De la 380 până la 415 V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230 V (implicit) sau 240 V
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	De la 380 până la 415 V

