PHILIPS

Lighting

Надежность и долгий срок службы

HID-HighPower MH, HPI, HPL, SON

Герметизированные ПРА для применения с лампами SON (T) (Plus), HPL, HPI и MH с номинальной мощностью в 1000 Вт и выше

Преимущества

- Защита от перегрева с замечательными показателями срока службы – продолжительность эксплуатации в среднем 15 лет
- Минимальная потеря мощности за счет ортоциклической обмотки
- Идеален для монтажа на опоре

Характеристики

- Превосходная сопротивляемость химическим воздействиям, влаге и трещинам от напряжения среды
- Уровень Class I (то есть с механизмом заземления)
- ПРА стандартно оборудованы винтовыми клеммными коробками
- Отдельная клемма заземления (HID ‘Heavy Duty’)
- ПРА для альтернативного сетевого напряжения/частот поставляются по запросу

Применение

- Наружное освещение (наиболее востребованные варианты: освещение спортивных мероприятий и зональное освещение)

HID-HighPower MH, HPI, HPL, SON

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL



GPPR BHD-HP PHL

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	6,5 мм	102,0 мм	257,0 мм	222,0 мм	246,0 мм	117,0 мм	88,0 мм



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5 мм	102,0 мм	317,0 мм	282,0 мм	306,0 мм	117,0 мм	88,0 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

HID-HighPower MH, HPI, HPL, SON

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50 Hz
Частота сети	50 Hz

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
913700217503	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	230 В (стандартное) или 240 В Вт

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение
913700232103	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380–415 Вт

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.