



# Solución fiable y duradera

## HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

Balastos básicos de aluminio/hierro para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH con potencias nominales de 1000 W y superiores. Balastos básicos de aluminio/hierro para utilizar con lámparas SON (T) (Plus), HPL, HPI y MH con potencias nominales de 1000 W y superiores.

### Beneficios

- Solución de alto rendimiento rentable
- Protegido contra el recalentamiento; vida útil extraordinariamente prolongada, de 15 años como media
- Mínima pérdida de potencia, gracias al proceso de devanado ortocíclico

### Características

- Los balastos con cable de aluminio superan el rendimiento del cobre
- Equipados de serie con bloques de terminal de rosca
- Terminal a tierra independiente
- Disponibilidad bajo pedido de balastos para tensiones/frecuencias de red alternativas

### Aplicaciones

- Alumbrado exterior (áreas de aplicación más frecuentes: iluminación de áreas e instalaciones deportivas)

## HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

### Versions



### Plano de dimensiones

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BMH 2000	6,5	111,0	317,0	284,0	317,0	126,0	106,0
L5018-A2-A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

