

產品說明

MH-NaSc

這款鈉鈧複金屬燈是由氣體填充玻璃燈泡 (分為透明或內磨砂兩種) 和石英放電管所組成。

优点

- 節省能源，色彩外觀和演色性更佳，適用於傳統版本。
- 節省能源，色彩外觀和演色性更佳，適用於傳統版本。

特点

- 石英放電燈管內含高壓汞以及鈉和鈧鹵化物的混合體，因此可產生多線光譜；採用氬轉輔助 (Ar to aid) 點火技術。
- 演色性指數更高，約 60
- 光效最高 90 lm/W
- 支援全方向操作(點燈)位置

应用

- 體育場和運動設施照明
- 工業和商業照明—工廠
- 超市和展覽廳等等
- 公共照明—廣場、車站、港口、機場等等
- 裝飾性投光照明—紀念碑、建築物等等
- 旅館

MH-NaSc

Versions




LPPR MH E26 E27 CL




LPPR MH 0003

二维绘图



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12	91 mm	149 mm	226 mm



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm
MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm
MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm
MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6	121 mm	184 mm	290 mm

一般資訊	
操作位置	H
照明技術	
色彩名稱	冷白光 (CW)
控制與調光	
可調光	否

一般資訊

MH-NaSc

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928484400092	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	E27
928484500092	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	E27
928484600092	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	E27

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928480310097	MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12	E40
928480410097	MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6	E40

照明技術

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	相關色彩溫度 (規範)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
928484400092	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	390	380	4000 K	60	74 lm/W
928484500092	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	375	385	4200 K	65	92 lm/W
928484600092	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	385	390	4000 K	65	95 lm/W
928480310097	MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12	405	395	3600 K	61	76 lm/W
928480410097	MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6	405	395	-	61	83.5 lm/W

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928484400092	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	85 V	76 W
928484500092	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	100 V	105 W
928484600092	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	95 V	153 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928480310097	MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12	133 V	250 W
928480410097	MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6	135 V	400.0 W

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	燈泡表層	燈泡形狀
928484400092	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	透明	ED55
928484500092	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	透明	ED55
928484600092	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	透明	ED55

Order Code	Full Product Name	燈泡表層	燈泡形狀
928480310097	MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12	塗層玻璃	ED90
928480410097	MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6	塗層玻璃	ED120

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928484400092	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	-	12 mg
928484500092	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	110 kWh	10.2 mg
928484600092	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	165 kWh	11 mg

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928480310097	MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12	275 kWh	33 mg
928480410097	MH Quartz 400W/637 E40 CO U 1SL/6	440 kWh	38 mg

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。