



Tuotekuvaus

MASTER MHN-FC

Pienikokoinen kaksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu

Hyödyt

- Mahdollistaa kompaktien valaisinjärjestelmien käytön, tarkan valonjaon ja mahdollisimman pienen häikäisyn
- Hyvä värintoisto. Tekee ympäristöstä miellyttävän sekä pelaajille ja katsojille
- Jatkuva spektrijakauma tarjoaa puoliammattikäytön vaihtoehdot tavallisille urheilukentille

Ominaisuudet

- ”Double Pinch” –rakenne (kantaosan kaksivaiheinen läpivienti) pidentää polttoaikaa
- 1 000 W:n ja 2 000 W:n versiot
- Luonnollisen valkoinen valo
- Kompakti valonlähde sopii pieneenkin valaisimeen

Käyttökohteet

- Urheilukenttien ja alueiden valaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER MHN-FC


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Yleistä tietoa

Kanta Double Ended

Käyttöasento P5

Valaistuksen tekniset tiedot

Värimerkki Valkoinen (WH)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta Kirkas

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Vastaava värilämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	60	102 lm/W
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	65	91 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

MASTER MHN-FC

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	222 V	2 032,0 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	130 V	1 040,0 W

Merkinnot ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2235 kWh	105 mg

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1144 kWh	74 mg

