



產品說明

MASTER MHN-SA 複金屬燈

雙封式袖珍型石英複金屬燈

优点

- 適合小巧、高效率的袖珍型光學燈具系統，提供良好光束控制與極低的散溢光
- 絕佳的演色性，打造令人愉悅的氛圍，提升選手與觀眾的視覺舒適感
- 連續光譜分佈，提供具電視轉播設施的(半)專業體育館絕佳的照明解決方案

特点

- 超精巧光源(短弧燈)，高流明效率，卓越的演色性
- 雙封裝概念，延長使用壽命
- 自然白光、高演色性、穩定光色
- 自然光色溫，減緩從自然光轉為人工光源的不適感

应用

- 專業運動照明與泛光照明

安全提示


- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

MASTER MHN-SA 複金屬燈

Versions




二维绘图



Product

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1



Product

MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

MASTER MHN-SA 複金屬燈

應用	
能源效益標章 (EEL)	A+
控制調光	
可調光	No
運作和電氣	
電壓 (最大)	220 V
電壓 (最小)	185 V
電壓 (標稱)	205 V
基本資訊	
操作位置	P15
燈具設計要求	
燈泡溫度 (最大)	980 °C
照明科技	
色度坐標 X (標稱)	330
色碼	956
色彩名稱	日光
相關色溫 (標稱)	5600 K
機械和殼體	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	TD40

應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2035 kWh	250 mg
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2244 kWh	225 mg

運作和電氣

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (EM) (標稱)	功率 (額定)(標稱)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	10.5 A	1850.0 W

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (EM) (標稱)	功率 (額定)(標稱)
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	11.3 A	2040.0 W

基本資訊 (1/2)

Order Code	Full Product Name	接口	壽命 (故障率 10%) (標稱)	壽命 (故障率 20%) (標稱)	壽命 (故障率 50%) (標稱)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC	2400 h	3600 h	6100 h

Order Code	Full Product Name	接口	壽命 (故障率 10%) (標稱)	壽命 (故障率 20%) (標稱)	壽命 (故障率 50%) (標稱)
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R	1400 h	2100 h	3700 h

基本資訊 (2/2)

Order Code	Full Product Name	壽命 (故障率 5%) (標稱)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1700 h

Order Code	Full Product Name	壽命 (故障率 5%) (標稱)
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	1000 h

照明科技 (1/2)

MASTER MHN-SA 複金屬燈

Order Code	Full Product Name	色度坐標 Y (Nom)	顯色指數 (Nom)	流明維持率	
				1000 h (標稱)	2000 h (標稱)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86	90 %	81 %

Order Code	Full Product Name	色度坐標 Y (Nom)	顯色指數 (Nom)	流明維持率	
				1000 h (標稱)	2000 h (標稱)
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	85	88 %	79 %

照明科技 (2/2)

Order Code	Full Product Name	流明維持率 5000 h (標稱)	光效 (額定) (Nom)	光通量 (額定)(標稱)

Order Code	Full Product Name	流明維持率 5000 h (標稱)	光效 (額定) (Nom)	光通量 (額定)(標稱)

