



# Popis výrobku

## MASTER MHN-SB

Kompaktní halogenidové výbojky

### Výhody

- Vysoká účinnost snižuje množství potřebných svítidel, a tak minimalizuje počáteční i provozní náklady
- Velmi dobré podání barev vytváří příjemnou atmosféru s vysokým optickým pohodlím pro hráče i diváky
- Jejich rozložení barev ve spektru je ideální pro poloprofesionální stadióny

### Vlastnosti

- Dlouhá životnost; vysoká účinnost
- Přirozené bílé světlo, dobré podání barev
- Teplota chromatičnosti denního světla usnadňuje přechod z přirozeného do umělého světla

### Aplikace


- Osvětlení sportovišť

### Varování a bezpečnost


- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

# MASTER MHN-SB

## Versions



## Rozměrové výkresy



### Product

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

