



Philips MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)

MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)

Lámpara de halogenuros metálicos compactos con casquillo único GX-22

Beneficios

- Permite sistemas de iluminación más eficientes
- Distribución espectral continua que ofrece una solución para estadios profesionales con cobertura de TV regular

Características

- Casquillo único para un uso de óptica superior
- Alta Eficacia Luminosa
- Apariencia de blanco Natural, muy buena reproducción de colores y estabilidad.
- La temperatura de color "Luz día" facilita la transición entre el día y la luz artificial

Aplicaciones

- Alumbrado deportivo profesional

Advertencias y seguridad


- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)

Versions



Plano de dimensiones



Product

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

