



Unser Einsteigermodell

MHN-TD

Wenn einmal nur geringe Ansprüche die Beleuchtung gestellt werden, sind Sie mit MHN-TD auf der sicheren Seite. Die zweiseitig-gesockelte Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner eignet sich zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Akzentuiertes Licht

Merkmale

- Wahlweise in kühl- oder warmweißer Lichtfarbe
- Durchschnittliche bis gute Farbwiedergabe
- UV-Block für reduziertes Ausbleichrisiko

Anwendung

- Für Innenraum-Akzentbeleuchtung
- Für allgemeine Innenbeleuchtung mit Downlights
- Für Außenbereich-Akzentbeleuchtung, Flutlichtbeleuchtung von Monumenten, Fassaden und Anzeigetafeln

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.