



Descripción del producto

ML

Lámparas de luz combinada

Beneficios

- Renovación directa para las lámparas incandescentes
- Mayor eficacia y vida útil que las incandescentes

Características

- Tubo de mercurio de alta presión en serie con un filamento de wolframio
- Funciona con la tensión de red sin dispositivo adicional
- Combina un espectro continuo de la fuente incandescente y un espectro de líneas de la fuente de mercurio de alta presión

Aplicaciones

- Iluminación de espacios abiertos públicos, estacionamientos, talleres, cocheras y comercios

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

ML

Versions



Plano de dimensiones

D

Product	D (max)	C (max)
ML 250W E27 220-230V SG SLV/12	91 mm	212 mm

Colour Rendering Diagrams



