



Zeer betrouwbare VSA-units voor middenvermogen- lampen

HID-PrimaVision CDM Elite Medium Wattage

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor middenvermogen-lampen: 80.000 uur levensduur voor de Xtreme-uitvoering en 50.000 uur voor de niet-Xtreme-uitvoeringen.

Voordelen

- In zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche
- Minimale onderhoudskosten voor buitenverlichting dankzij de zeer lange levensduur
- Hetzelfde energieverbruik en soepele aansturing van de lamp ongeacht fluctuaties in de netspanning

Kenmerken


- Systeemrendement tot 92%
- Levensduur PrimaVision Xtreme 210 W CDM: 80.000 uur (90% overlevers bij $T_c = 80^\circ\text{C}$)
- PrimaVision Xtreme 210 W CDM: 5 kA / 10 kV beveiliging tegen bliksem
- PrimaVision 315 W CDM: levensduur 50.000 uur

Toepassing

- Verlichting van winkels met hoge plafonds
- Schijnwerper- en terreinverlichting
- Wegverlichting en benzinestations
- Kantoren en industrie

HID-PrimaVision CDM Elite Medium Wattage

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM	4,2 mm	60,0	215,0	204,5	128,5	111,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

