



Predradníky Economy – spoľahlivé a energeticky účinné produkty pre exteriérové osvetlenie

PrimaVision Economy for CPO

Vysoko spoľahlivé elektronické predradníky pre CPO výbojky sú určené na použitie v exteriéri a spotrebujú menej energie než tradičné predradníky.

Výhody

- Pri použití predradníka s CPO výbojkou získate najúčinnjší systém osvetlenia bielym svetlom dostupný v odvetví v danom výkonnostnom rade.
- Úspora energie až 15 % vďaka vysokej účinnosti predradníka (92 %) a lepšej kontrole výkonu pri prepätí (v porovnaní s magnetickými predradníkmi)
- Na rozdiel od mnohých magnetických systémov, v ktorých môžu zlyhať rozličné súčasti, majú tieto predradníky takú spoľahlivosť, že si nevyžadujú žiadnu ďalšiu pozornosť.

Vlastnosti

- Dlhá životnosť 60 000 hodín s minimálne 90% mierou prežitia pri teplote $T_c = 80\text{ °C}$
- Ochrana pred prepätím 4 kV/2 kA
- Ochrana pred vlhkosťou a vibráciami
- Zlepšená účinnosť v porovnaní s magnetickými predradníkmi

Aplikácie

- Osvetlenie obytných štvrtí
- Skrášľovanie mesta
- Osvetlenie ciest a diaľnic

PrimaVision Economy for CPO


Versions



HID-PVE 140 CPO

HID-PVE 90 CPO

Rozmerový obrázok



HID-PVE 90 CPO Q 208-277V

Product
HID-PVE 90 CPO Q 208-277V
HID-CV 90 CPO Q 208-277V

Ovládanie a stmievanie	
Úroveň regulácie	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50-60
Vstupné napätie	208-240-277
Všeobecné informácie	
Počet svetelných zdrojov	1
Typ svetelného zdroja	CPO
Mechanické časti a teleso	
Teleso	Q

Všeobecné informácie

order code	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
70483600	5
70491100	5

order code	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
70495900	11

Systémová charakteristika

PrimaVision Economy for CPO

order code	Výkon svetelného zdroja – CPO	Menovitý výkon predradníka a svetelného zdroja
70483600	140	140 W
70491100	90	90 W

order code	Výkon svetelného zdroja – CPO	Menovitý výkon predradníka a svetelného zdroja
70495900	60	60 W

