



PrimaVision Power (100 W og 150 W) til CDM – stor effekt i en lille størrelse

PrimaVision Power for CDM

PrimaVision Power-forkobling er designet til optimal ydeevne for 100 og 150 W CDM-lyskilder – ideelt, hvis der er brug for lys med høj intensitet.

Fordele

- Optimal lyskildehydelse takket være minimal tolerance for lyskildeeffekt
- Lyskildens levetid forøges med op til 30 % for CDM-lyskilder
- Eliminere al synlig flimmer i lysstofrør

Funktioner

- "Loop Through"-funktion (i selvstændig version)
- Lave forkoblingsenergitab
- Registrering af lyskildens slutlevetid
- Høje rum- og endekappetemperaturer
- Lang levetid på 40.000 timer

Anvendelsesområder


- 100 og 150 W: områder hvor der er højt til loftet, accent og dekorativ belysning i butikker, fællesarealer, lobbyer og kontorer
- Kun til indendørs brug

PrimaVision Power for CDM

Versions



Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

