



Tuotekuvaus

MASTER SDW-T WHITE SON

Avoimeen valaisimeen soveltuva, lämmintä valoa antava purkauslamppu

Hyödyt

- Poikkeuksellinen kirkkaus ja värintoisto, erityisesti lämpimien värien korostus
- Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja lämmöntuotto
- Pitkä polttoikä hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

- Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto, erinomainen punaisten sävyjen toisto
- Suunniteltu tehokkaisiin ja valovoimaisiin kohdevalaisimiin ja alasvaloihin

Käyttökohteet

- Myymälävalaistus (luo kodikkaan ympäristön esim. huonekaluliikkeisiin), erinomainen korostamaan tuoretuotteita (liha, leipomotuotteet, kukat), korostava ulkovalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käytettäväksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER SDW-T WHITE SON

Versions



Mittapiirros



Product

MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiätehokkuusmerkintä (EEL) B

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Kanta PG12-1

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) 15000 h

Käyttöasento UNIVERSAL

Järjestelmän kuvaus Suurjännitteinen

Valon tekniset tiedot

Värikoodi 825

Värimerkki Kullanvalkea

Vastaava väriämpötila (nim.) 2500 K

Värintoistoindeksi (nim.) 83

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely Kirkas

Hehkulampun muoto T31

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	36 kWh	3,8 mg
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	58 kWh	7,6 mg
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	107 kWh	11,4 mg

Käyttö ja sähkö tiedot (1/2)

MASTER SDW-T WHITE SON

Order Code	Full Product Name	Lampun			
		virta (EM) (nim.)	Jännite (suurin)	Jännite (min.)	Jännite (nim.)
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	0,48 A	106 V	86 V	96 V
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	0,76 A	102 V	82 V	92 V

Order Code	Full Product Name	Lampun			
		virta (EM) (nim.)	Jännite (suurin)	Jännite (min.)	Jännite (nim.)
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	1,31 A	108 V	88 V	98 V

Käyttö ja sähkö tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,0 W
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	53,0 W

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97,0 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5
		%, (nim.)	%, (nim.)
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	12000 h	8000 h
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	12000 h	8000 h

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5
		%, (nim.)	%, (nim.)
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	10000 h	5000 h

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Order Code	Full Product Name	Lampun lämpötila (suurin)
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	350 °C
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	350 °C

Order Code	Full Product Name	Lampun lämpötila (suurin)
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	450 °C

Valon tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Valovirran Va		Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Valovirran Va	
				pysyvyys 2 000 h (nim.)	py 5 (ni				pysyvyys 2 000 h (nim.)	pysyvyys 5 000 h (nim.)
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	479	417	95 %	90 %	5 PG12-1 1SL/12				
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	471	409	95 %	90 %	25 PG12-1 1SL/12				
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	464	404	85 %	80 %	464				

Valon tekniset tiedot (2/2)

MASTER SDW-T WHITE SON

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	40 lm/W	1300 lm
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	44 lm/W	2300 lm


Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	52 lm/W	5000 lm

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun materiaali
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	Pehmytlasi
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	Pehmytlasi

Order Code	Full Product Name	Lampun materiaali
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	Kovalasi

Colour Rendering Diagrams



LDCR_SDW-T_100W-Colour rendering diagram

