



Beschrijving:

MASTER SDW-T

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon.

Voordelen

- Zeer helder licht en een goede kleurweergave ($R_a > 80$), met name van warme kleuren, bijvoorbeeld rood en goud

Kenmerken

- Hoge druk natriumlamp met uiterst warm wit licht (2500K)
- Universele brandstand

Toepassing

- Winkelverlichting, downlighters (voor accentuering van warme kleuren) en decoratieve buitenverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER SDW-T


Versions



LPPR SDW-T 100W PG12-1



Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Algemene informatie

Lampvoet	PG12-1
Gebruiksstand	UNIVERSEEL

Gegevens lichttechniek

Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,478
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,415
Kleuraanduiding	Gouden wit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2500 K

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T31

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8711500734037	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2.500 lm
8711500734044	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	83	52,58 lm/W	5.100 lm
8711500734020	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1.320 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

MASTER SDW-T

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500734037	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W
8711500734044	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 V	97,0 W

Order Code	Full Product Name	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500734020	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampmateriaal
8711500734037	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	Zacht glas
8711500734044	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	Hard glas

Order Code	Full Product Name	Lampmateriaal
8711500734020	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	Zacht glas

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur	Kwikhoud (Hg) (max.)	Kwikhoud (Hg) (nom.)
8711500734037	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
8711500734044	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 kWh	11,4 mg	11,4 mg
8711500734020	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

