



Uskomattomat värit, lämmin tunnelma

MASTER SDW-TG Mini

Pienikokoinen, avoimeen valaisimeen soveltuva, lämmintä valoa antava purkauslamppu, jonka ulkonäkö vastaa MASTERColour CDM-T lamppua

Hyödyt

- Poikkeuksellinen kirkkaus ja värintoisto, erityisesti lämpimien värien korostus
- Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja lämmöntuotto
- Pitkä elinikä hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

- Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto
- Sama pieni koko kuin CDM-T lamput
- UV-esto

Käyttökohteet

- Myymälävalaistus (luo kodikkaan ympäristön esim. huonekaluliikkeisiin), erinomainen korostamaan tuoretuotteita (liha, leipomotuotteet, kukat)

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käytettäväksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER SDW-TG Mini

Versions



Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-11CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56	110 mm
MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-11CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

MASTER SDW-TG Mini

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL) B

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Yleistä tietoa

Kanta GX12-1

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.) 10000 h

Käyttöasento UNIVERSAL

Järjestelmän kuvaus ei sov.

Valon tekniset tiedot

Värikoodi 825

Värimerkki Kullanvalkea

Vastaava värilämpötila (nim.) 2500 K

Värintoistoindeksi (min.) 80

Valovirran pysyvyys 10 000 h (min.) 65 %

Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.) 75 %

Valovirran pysyvyys 2 000 h (min.) 85 %

Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.) 95 %

Valovirran pysyvyys 5 000 h (min.) 75 %

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely Kirkas

Lampun materiaali -

Hehkulampun muoto T19

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	109 kWh	15,2 mg
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	59 kWh	5,7 mg

Käyttö ja sähkö tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Jännite (suurin)	Jännite (min.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	98 V	84 V	91 V	99,0 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (suurin)	Jännite (min.)	Jännite (nim.)	Teho (nimellinen)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	90 V	78 V	85 V	54,0 W

Käyttö ja sähkö tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	1,5 min

Order Code	Full Product Name	Uudelleenkäynnistysaika (min) (suurin)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	1,0 min

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %, (nim.)	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	8000 h	5000 h

MASTER SDW-TG Mini

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %, (nim.)	Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	9000 h	7000 h

Valaisinsuunnittelun vaatimukset

Order Code	Full Product Name	Lampun lämpötila (suurin)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	650 °C

Order Code	Full Product Name	Lampun lämpötila (suurin)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	500 °C

Valon tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)	Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	469	406	83	80 %	TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12			
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	468	408	81	85 %				

Valon tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nimellinen) (min.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	50 lm/W	4400 lm	4900 lm

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nimellinen) (min.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	44 lm/W	2100 lm	2400 lm

