



# Neskutočné farby a príjemná atmosféra

## MASTER SDW-TG Mini

Rad vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel určených pre svetelné zdroje MASTERColour CDM-T

### Výhody

- Výnimočný jas a podanie (najmä teplých) farieb, napríklad červenej a zlatej
- Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja
- Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami

### Vlastnosti

- Jedinečná kvalita teplých farieb
- Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami pre výbojky MASTERColour CDM-T
- Sklo s ochranou pred UV žiarením

### Aplikácie

- Osvetlenie obchodov (na dosiahnutie príjemnej atmosféry, napríklad v obchodoch s nábytkom), vynikajúca prezentácia čerstvého tovaru vo vitrínach (napríklad v mäsiarstvách, pekárnach či kvetinárstvách)

### Varovanie a ochrana

- Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


# MASTER SDW-TG Mini

## Versions



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

## Rozmerový obrázok



| Product                                | D (max) | D       | O       | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 20 mm   | 0,75 in | 18 mm   | 54,5 mm | 57,5 mm | 56 mm | 110 mm  |
| MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12  | 20 mm   | 0,75 in | 14,5 mm | 53,5 mm | 56,5 mm | 55 mm | 103 mm  |

### Všeobecné informácie

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pätica             | GX12-1    |
| Prevádzková poloha | UNIVERSAL |

### Svetelné technické

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Chromatická súradnica X (nom.)         | 0,478       |
| Chromatická súradnica Y (nom.)         | 0,415       |
| Označenie farby                        | Zlatá biela |
| Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 2500 K      |

### Ovládanie a stmievanie

|              |     |
|--------------|-----|
| Stmievateľné | Nie |
|--------------|-----|

### Mechanické časti a teleso

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Povrchová úprava žiarovky | Priehľadné |
| Materiál žiarovky         | Sklo       |
| Tvar žiarovky             | T19        |

### Svetelné technické

| Order Code | Full Product Name                      | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) | Svetelný tok |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 20323615   | MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12  | 81                         | 44 lm/W                       | 2 400 lm     |
| 20233815   | MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 82                         | 52 lm/W                       | 5 300 lm     |

## Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name                     | Napätie (nom.) | Spotreba |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| 20323615   | MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12 | 85 V           | 54,0 W   |

| Order Code | Full Product Name                      | Napätie (nom.) | Spotreba |
|------------|----------------------------------------|----------------|----------|
| 20233815   | MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 | 91 V           | 102,0 W  |

## MASTER SDW-TG Mini

### Schválenie a použitie

| Order Code | Full Product Name                        | Spotreba energie<br>kWh/1 000 h | Obsah ortuti<br>(Hg) (max.) | Obsah ortuti<br>(Hg) (nom.) |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 20323615   | MST SDW-TG MINI<br>50W/825 GX12-1 1CT/12 | 54 kWh                          | 5,7 mg                      | 5,7 mg                      |

| Order Code | Full Product Name                         | Spotreba energie<br>kWh/1 000 h | Obsah ortuti<br>(Hg) (max.) | Obsah ortuti<br>(Hg) (nom.) |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 20233815   | MST SDW-TG MINI<br>100W/825 GX12-1 1CT/12 | 102 kWh                         | 15,2 mg                     | 15,2 mg                     |

