



產品說明

SON 高壓鈉燈

高壓鈉燈，外層為乳白色卵形燈泡

优点

- SON 高壓鈉燈系列中，兼具成本效益與可靠性的照明解決方案

特点

- 蛋形，外部燈泡具白色塗層內裡
- 高流明效率
- 結構堅固，防震且耐撞擊，延長使用壽命
- 使用特定安定器，可進行調光

应用

- 道路與住宅照明
- 裝飾泛光照明
- 商業與工業照明應用

安全提示

- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC60662、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

SON 高壓鈉燈

Versions




LPPR SON E40 E39



LPPR SON-I CO

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
SON 250W E E40 CO 1SL/12	91 mm	226 mm
SON 400W E E40 CO 1SL/12	122 mm	290 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

一般資訊

操作位置 UNIVERSAL

照明技術

演色性指數 (CRI) -

控制與調光

可調光 是

機械與外罩

燈泡表層 塗層玻璃

一般資訊

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	E40
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	E27

照明技術

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	相關色彩溫度 (規範)	光效 (額定) (標準)	光通量
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	-	-	2000 K	106 lm/W	-
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	-	-	2000 K	122 lm/W	-

SON 高壓鈉燈

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	相關色彩溫度 (規範)	光效 (額定) (標準)	光通量
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0.54	0.42	1900 K	78 lm/W	5,600 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	100 V	250 W
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	105 V	400.0 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71.5 W

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	ED90
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	ED120

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/		
		1000 h	汞 (Hg) 含量 (最大)	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928486900091	SON 250W E E40 CO 1SL/12	275 kWh	-	20.4 mg
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	440 kWh	-	24.5 mg
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	16.3 mg	16.3 mg

