



Popis výrobku

SON

Vysokotlaké sodíkové výbojky s eliptickou opálovou baňkou

Výhody

- Výbojky SON jsou cenově výhodné a spolehlivé řešení mezi vysokotlakými sodíkovými výbojkami

Vlastnosti

- Eliptická opálová vnější baňka
- Vysoká účinnost
- Robustní konstrukce odolná vůči vibracím a nárazům pro delší bezporuchovou životnost
- Možné stmívání s odpovídajícím příslušenstvím

Aplikace

- Veřejné osvětlení
- Dekorativní reflektorové osvětlení
- Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení

Varování a bezpečnost


- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR SON-I CO

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

