



Tuotekuvaus

SON

Suurpainenatriumlamppu opaloidulla ulkokuvulla

Hyödyt

- SON-lamppu on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu

Ominaisuudet

- Ellipsoidin muotoinen, sisäpuolelta päällystetty ulkokupu
- Suuri valotehokkuus
- Vankka rakenne tärinöitä ja iskuja vastaan merkitsee luotettavaa ikää
- Himmennysmahdollisuus soveltuvin laittein

Käyttökohteet

- Tie- ja asuinalueiden valaistus
- Korostusvalaistus
- Teollisuusvalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



LPPR SON E27 E26

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Vastaava väriämpötila (nim.)	1900 K
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi

Valaistuksen tekniset tiedot

	Full				Valoteho		Full				Valotehokkuus	
	Product	Kromaattisuuskoordinaatti	Kromaattisuuskoordinaatti	(nimellinen)		Product	Kromaattisuuskoordinaatti	Kromaattisuuskoordinaatti	(nimellinen)			
Order Code	Name	X (nim.)	Y (nim.)	(nim.)	Order Code	Name	X (nim.)	Y (nim.)	(nim.)			
928152908835	SON	0,540	0,420	68 lm/W	9284857000091	SON	0,540	0,420	80 lm/W			
	50W/2					70W E						
	20 E27					E27 CO						
	1CT/24					1CT/24						

Order Code	Full				Valoteho (nimellinen)	Order Code	Full				Valotehokkuus (nimellinen)
	Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Z (nim.)			Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Z (nim.)	
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42		78 lm/W	5 600 lm	20 I E27 1CT/24				
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42		70 lm/W	3 700 lm					

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	85 V	53,0 W	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto	Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full				Order Code	Full			
	Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)		Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	53 kWh	9,8 mg	9,8 mg		I E27 1CT/24			
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh	16,3 mg	16,3 mg	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	53 kWh	12 mg	12 mg
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	16,3 mg	16,3 mg					

