



Produkt

SON-H

Højtryks natriumdampplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumoxid i en lufttom kvartcirkelformet yderkolbe af hårdglas med en diffuserende belægning

Fordele

- Kan anvendes som udskiftningslamper for kviksøvlamper, når de fungerer i samme type spole, til at opgradere lysudbyttet og energiudnyttelsen

Funktioner

- Udladningslampe fyldt med natrium-kviksølvsmalgam og xenon-tændingsgas

Anvendelsesområder

- Offentlige områder og byområder
- Industriel, forretningsmæssig og kommerciel belysning

Advarsler og sikkerhed

- Til brug med forkoblinger designet til højtrykskviksølvlysildere
- Kun til udendørs brug
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


SON-H

Versions



LPPR SON-H E27

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
SON H 68W I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

