



Giải pháp tin cậy nhất cho chiếu sáng đường bộ

MASTER SON PIA Plus

Đèn Natri Áp Suất Cao với vỏ bọc hình bầu dục, màu trắng đục có độ sáng cao, công năng ổn định và bền bỉ

Lợi ích

- Hiệu suất/quang thông đầu ra cao giúp giảm chi phí tiêu thụ năng lượng
- Tuổi thọ dài và tin cậy giúp giảm chi phí vận hành
- Khả năng phát sáng ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm

Tính năng

- Vỏ bóng đèn hình bầu dục, phủ trắng
- Ống phóng điện bằng sứ áp dụng công nghệ Ấng ten Tích hợp Độc đáo của Philips (PIA) kéo dài thời gian sử dụng ổn định của đèn
- Khái niệm "Plus" với hiệu suất cao chuyển hóa thành lượng quang thông đầu ra lớn, hệ số duy trì quang thông được cải thiện
- Kết cấu chắc chắn với ít điểm hàn ghép, khả năng chống chịu rung chấn và va đập cao, ngoài ra còn giảm tỷ lệ hỏng sớm và kéo dài tuổi thọ bóng đèn

Ứng dụng

- Chiếu sáng đường giao thông và dân sinh
- Làm đèn pha trang trí và chiếu sáng đơn thuần
- Chiếu sáng khu công nghiệp
- Công trình thể thao giải trí trong nhà và ngoài trời

Cảnh báo và An toàn

- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

