



# Die zuverlässige Lösung für die Außenbeleuchtung

## SON-T

SON-T ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit klarem Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

### Vorteile

- Zuverlässige Beleuchtung

### Merkmale

- Röhrenförmiger, transparenter Außenkolben
- Entladungsrohr gefüllt mit Natrium-Quecksilber, Amalgam und Xenon-Zündgas
- Dimmbar mit EVG oder 2-Stufen-KVG

### Anwendung

- Für den Einsatz in offenen Leuchten im Außenbereich
- Für Beleuchtung von Straßen, Wohngebieten und in der Industrie

### Hinweise


- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# SON-T

## Versions



## Abmessungsskizzen



### Product

SON-T 1000W E40 1SL/4

