

# Descripción del producto

## SON-T

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

### Beneficios

- SON-T es una solución rentable y confiable en sodio de alta presión

### Características

- Lámpara exterior tubular transparente
- Gran eficacia luminosa
- La confección sólida es resistente a la vibración y los impactos, lo que conduce a una vida útil confiable
- Atenuación posible con control dedicado

### Aplicaciones

- Iluminación de caminos y residencial
- Proyección decorativa
- Aplicaciones comerciales e industriales
- Instalaciones de deportes recreativos de interior y exterior

### Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


# SON-T

## Versions



LPPR SON-T E27

## Plano de dimensiones




| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|---|---|---|---|---|
| SON-T 1000W E40 1SL/4 | 66 mm | 153 mm | 240 mm | 390 mm |
| SON-T 100W E E40 1SL | 47 mm | 44 mm | 132 mm | 209 mm |
| SON-T 150W E E40 1SL | 47 mm | 58 mm | 132 mm | 209 mm |
| SON-T 250W E E40 1SL | 47 mm | 66 mm | 158 mm | 255 mm |
| SON-T 400W E E40 1SL | 47 mm | 82 mm | 175 mm | 286 mm |
| SON-T 70W E E27 1SL | 36 mm | 42 mm | 102 mm | 156 mm |

| | |
|---|---|
| **Información general** | |
| **Posición de funcionamiento** | UNIVERSAL |
| **Información técnica sobre la luz** | |
| **Temperatura de color correlacionada** | 2000 K |
| **Índice de producción de color (IRC)** | - |
| **Controles y atenuación** | |
| **Regulable** | Sí |
| **Mecánica y carcasa** | |
| **Acabado de la luz** | Transpar. |

## Información general

| Order Code | Full Product Name | Tapa-base |
|---|---|---|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4 | E40 |
| 928481500097 | SON-T 100W E E40 1SL | E40 |
| 928487100097 | SON-T 150W E E40 1SL | E40 |

| Order Code | Full Product Name | Tapa-base |
|---|---|---|
| 928487200097 | SON-T 250W E E40 1SL | E40 |
| 928487300097 | SON-T 400W E E40 1SL | E40 |
| 928152800093 | SON-T 70W E E27 1SL | E27 |

## Información técnica sobre la luz

# SON-T

| Order Code | Full Product Name | Coordenada de cromaticidad X (nominal) | Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4 | - | - | 130 lm/W |
| 928481500097 | SON-T 100W E E40 1SL | - | - | 90 lm/W |
| 928487100097 | SON-T 150W E E40 1SL | - | - | 98 lm/W |

| Order Code | Full Product Name | Coordenada de cromaticidad X (nominal) | Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | Eficacia lumínica (promedio) (nominal) |
|---|---|---|---|---|
| 928487200097 | SON-T 250W E E40 1SL | - | - | 110 lm/W |
| 928487300097 | SON-T 400W E E40 1SL | - | - | 123 lm/W |
| 928152800093 | SON-T 70W E E27 1SL | 0,540 | 0,413 | 84 lm/W |

## Operación y aspectos eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Voltaje (nominal) | Consumo de energía |
|---|---|---|---|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4 | 100 V | 960,0 W |
| 928481500097 | SON-T 100W E E40 1SL | 100 V | 100,0 W |
| 928487100097 | SON-T 150W E E40 1SL | 100 V | 153 W |

| Order Code | Full Product Name | Voltaje (nominal) | Consumo de energía |
|---|---|---|---|
| 928487200097 | SON-T 250W E E40 1SL | 100 V | 255 W |
| 928487300097 | SON-T 400W E E40 1SL | 100 V | 392,0 W |
| 928152800093 | SON-T 70W E E27 1SL | 90 V | 70,0 W |


## Mecánica y carcasa


| Order Code | Full Product Name | Forma del foco |
|---|---|---|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4 | T65 |
| 928481500097 | SON-T 100W E E40 1SL | T46 |
| 928487100097 | SON-T 150W E E40 1SL | T46 |

| Order Code | Full Product Name | Forma del foco |
|---|---|---|
| 928487200097 | SON-T 250W E E40 1SL | T46 |
| 928487300097 | SON-T 400W E E40 1SL | T46 |
| 928152800093 | SON-T 70W E E27 1SL | T35 |

## Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name | Consumo de energía kWh/1000 h | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) |
|---|---|---|---|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4 | 1056 kWh | 23 mg |
| 928481500097 | SON-T 100W E E40 1SL | 110 kWh | 18,36 mg |
| 928487100097 | SON-T 150W E E40 1SL | 162 kWh | 20,4 mg |
| 928487200097 | SON-T 250W E E40 1SL | 275 kWh | 20,4 mg |
| 928487300097 | SON-T 400W E E40 1SL | 431 kWh | 24,5 mg |
| 928152800093 | SON-T 70W E E27 1SL | 77 kWh | 16,3 mg |




© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.