



Philips sodio estandar T

Sodio estandar T

Lámparas de vapor de sodio a alta presión con tubo de descarga cerámico.

Beneficios

- Solución rentable y fiable en sodio a alta presión

Características

- Bulbo exterior tubular transparente
- Alta eficacia luminosa
- Construcción robusta resistente a choques y vibraciones
- Lámpara regulable

Aplicaciones

- Alumbrado de carreteras y zonas residenciales
- Alumbrado decorativo por proyección
- Alumbrado de zonas industriales y comerciales
- Instalaciones deportivas interiores y exteriores

Advertencias y seguridad


- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Sodio estandar T

Versions



Plano de dimensiones



Product

SON-T 1000W E40 1SL/4

