



Deskripsi Produk

SON-T

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan bola lampu luar tubular bening

Benefits

- SON-T merupakan solusi hemat biaya dan dapat diandalkan dalam lampu Natrium Bertekanan Tinggi

Features

- Bola lampu luar tubular transparan
- Efektivitas cahaya tinggi
- Konstruksi yang kuat dan tahan getaran dan guncangan yang menghasilkan masa pakai yang andal
- Peredupan dapat dilakukan dengan control gear khusus

Application

- Pencahayaan jalan dan tempat tinggal
- Lampu sorot yang dekoratif
- Aplikasi komersial dan industri
- Fasilitas olahraga rekreasi, dalam ruangan, dan luar ruangan

Warnings and Safety

- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC60662, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


SON-T

Versions



LPPR SON-T E27

Dimensional drawing



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E E40 1SL/4	66 mm	145 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Informasi Umum	
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	-
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Tutup-Dasar
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Teknis Lampu

	Full Product	Koordinat	Koordinat	Daya
Order Code	Name	Kromatisitas X (Nom)	Kromatisitas Y (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	90 lm/W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	98 lm/W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	110 lm/W

	Full Product	Koordinat	Koordinat	Daya
Order Code	Name	Kromatisitas X (Nom)	Kromatisitas Y (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	-	-	123 lm/W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	-	-	130 lm/W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100 V	100,0 W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	100 V	153 W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	100 V	255 W

Order Code	Full Product Name	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	100 V	392,0 W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	100 V	960,0 W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	T65
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Penyetujuan dan Aplikasi

		Penggunaan Energi	Kandungan
Order Code	Full Product Name	kWh/1000 h	Merkuri (Hg) (Nom)
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	110 kWh	18,36 mg
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	20,4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	20,4 mg
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	431 kWh	24,5 mg
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	1056 kWh	22,65 mg
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	16,3 mg

