



Produkt beskrivelse

SON-T

Høytrykk natriumdamp Lampe med utladningsrør av sintret aluminiumsoksyd og innkapslet i vakumfylt ytterkolbe

Fordeler

- SON-T er kostnadseffektive konvensjonelle lamper

Funksjoner

- Lysutbytte opp til 130 lm/W
- Klar rørformet ytre kolbe
- Utladningsrør inneholder natrium-kvikksølv amalgam og xenon startgass
- SON-T har innebygd glimtenner

Søknad

- Offentlige områder og bymiljøer
- Dekorativ utendørs flombelysning
- Industri-, butikk- og forretnings-belysning
- Idrettsanlegg, innendørs og utendørs

Warnings and safety


- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC60662, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



LPPR SON-T E40

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

