



## Περιγραφή προϊόντος

### MASTER SON-T APiA Plus Xtra

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές σωληνοειδή εξωτερικό λαμπτήρα, με υψηλή απόδοση και μεγάλη αξιόπιστη διάρκεια ζωής

#### Οφέλη

- Εξαιρετικά οικονομική λύση (τόσο όσον αφορά το αρχικό κόστος όσο και το κόστος λειτουργίας) σε αυτή την κατηγορία
- Διάρκεια ζωής 6 χρόνια
- Εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτεινότητας, που διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής

#### Χαρακτηριστικά

- Κυλινδρικός εξωτερικός λαμπτήρας, με εσωτερική επικάλυψη σε λευκό χρώμα
- Σωλήνας κεραμικής αποφόρτισης με νέα Ενεργή ενσωματωμένη κεραία Philips (Active Philips Integrated Antenna – APiA) για βελτιωμένη και παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διάρκεια ζωής έως έξι χρόνια (Xtra).
- Η στιβαρή κατασκευή με τα ελάχιστα σημεία συγκόλλησης είναι εξαιρετικά ανθεκτικής στους κραδασμούς και τα χτυπήματα, μειώνοντας περαιτέρω τις πρώιμες βλάβες και επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα
- Η ένδειξη ZrAl διασφαλίζει την υψηλή συντήρηση της φωτεινότητας και τις ελάχιστες πρώτες βλάβες
- Το κόνσεπτ «Plus» με την υψηλή αποδοτικότητα μεταφράζεται σε υψηλή απόδοση φωτός
- Οι λαμπτήρες δεν περιέχουν καθόλου μόλυβδο

#### Εφαρμογή

- Οδικός και οικιακός φωτισμός
- Διακοσμητικός φωτισμός διάχυσης, φωταγωγήση
- Φωτισμός βιομηχανικών περιοχών
- Εσωτερικές και εξωτερικές ψυχαγωγικές αθλητικές εγκαταστάσεις

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra


### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ο εξοπλισμός HF πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία Philips LDI
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Versions



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



#### Product

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

# MASTER SON-T APIA Plus Xtra

## Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

## Γενικές πληροφορίες

Όνομαστική LSF 12000 ωρών	99 %
Όνομαστική LSF 16000 ωρών	99 %
Όνομαστική LSF 4000 ωρών	99 %
Όνομαστική LSF 6000 ωρών	99 %
Όνομαστική LSF 8000 ωρών	99 %
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Περιγραφή συστήματος	με εξωτερικό εναυστήρα (E)

## Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος	-
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	1950 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (μέγ.)	25

## Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά

Φνίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
-------------------	---------------

## Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	83 kWh	A+	12,0 mg
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	110 kWh	A+	16,0 mg
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	169 kWh	A+	16 mg
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	275 kWh	A+	15,1 mg
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	429 kWh	A++	20 mg

## Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα			
		(EM) (ονομ.)	Τάση (μέγ.)	Τάση (ελάχ.)	Τάση (ονομ.)
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	0,975 A	105 V	75 V	90 V
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1,2 A	115 V	85 V	100 V
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	1,8 A	115 V	85 V	100 V

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα			
		(EM) (ονομ.)	Τάση (μέγ.)	Τάση (ελάχ.)	Τάση (ονομ.)
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	3 A	115 V	85 V	100 V
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	4,5 A	115 V	85 V	100 V

## Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα (2/2)

Order Code	Full Product Name	Χρόνος επανεκκίνησης	
		Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)	(ελάχ.) (μεγ.)
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	75,0 W	30 s
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100,0 W	120 s
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154,0 W	180 s

Order Code	Full Product Name	Χρόνος επανεκκίνησης	
		Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)	(ελάχ.) (μεγ.)
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	250,0 W	120 s
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	390 W	120 s

## Γενικές πληροφορίες (1/2)

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Διάρκεια	Διάρκεια	Διάρκεια
			ζωής έως 10% αστοχίας	ζωής έως 20% αστοχίας	ζωής έως 50% αστοχίας
			(ονομ.)	(ονομ.)	(ονομ.)
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	E27	28000 h	32000 h	40000 h
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40	28000 h	32000 h	40000 h
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40	32000 h	36500 h	45000 h

Order Code	Full Product Name	Λυχνιολαβή	Διάρκεια	Διάρκεια	Διάρκεια
			ζωής έως 10% αστοχίας	ζωής έως 20% αστοχίας	ζωής έως 50% αστοχίας
			(ονομ.)	(ονομ.)	(ονομ.)
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40	32000 h	36500 h	45000 h
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	E40	32000 h	36500 h	45000 h

### Γενικές πληροφορίες (2/2)

Order Code	Full Product Name	Διάρκεια ζωής έως 5% αστοχίας		
		(ονομ.)	Ονομαστική LSF 2000 ωρών	Ονομαστική LSF 20000 ωρών
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	24000 h	99 %	97 %
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	24000 h	99 %	97 %
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	28000 h	100 %	99 %

Order Code	Full Product Name	Διάρκεια ζωής έως 5% αστοχίας		
		(ονομ.)	Ονομαστική LSF 2000 ωρών	Ονομαστική LSF 20000 ωρών
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	28000 h	100 %	99 %
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	28000 h	100 %	99 %

### Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Order Code	Full Product Name	Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.)
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	350 °C
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	450 °C
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	450 °C

Order Code	Full Product Name	Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.)
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	450 °C
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	450 °C

### Τεχνικός φωτισμός (1/2)

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας		Ονομαστική	Ονομαστική
		X (ονομ.)	Y (ονομ.)	LLMF 12000 ωρών	LLMF 16000 ωρών
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	540	420	87 %	86 %
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra	535	420	92 %	90 %

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας		Ονομαστική	Ονομαστική
		X (ονομ.)	Y (ονομ.)	LLMF 12000 ωρών	LLMF 16000 ωρών
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	535	420	96 %	95 %

## MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη	Συντεταγμένη	Ονομαστική	Ονομαστική
		χρωματικότητας X (ονομ.)	χρωματικότητας Y (ονομ.)	LLMF 12000 ωρών	LLMF 16000 ωρών
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	530	420	96 %	95 %
92741200	MASTER SON-T APIA	525	425	96 %	95 %


Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη	Συντεταγμένη	Ονομαστική	Ονομαστική
		χρωματικότητας X (ονομ.)	χρωματικότητας Y (ονομ.)	LLMF 12000 ωρών	LLMF 16000 ωρών
	Plus Xtra 400W E40 1SL/12				

### Τεχνικός φωτισμός (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ονομαστική	Ονομαστική	Ονομαστική	Ονομαστική	Ονομαστική	Απόδοση	Φωτεινή ροή	Αναλογία
		LLMF 2000 ωρών	LLMF 20000 ωρών	LLMF 4000 ωρών	LLMF 6000 ωρών	LLMF 8000 ωρών	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	(διαβαθμισμένη) (ονομ.)	lumen σκοποτικών/ φωτοτικών
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	92 %	86 %	90 %	89 %	88 %	97 lm/W	7300 lm	0,50
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	98 %	89 %	96 %	95 %	94 %	107 lm/W	10700 lm	0,55
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	99 %	94 %	98 %	97 %	96 %	117 lm/W	18000 lm	0,55
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	99 %	94 %	98 %	97 %	96 %	133 lm/W	33300 lm	0,60
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	99 %	94 %	98 %	97 %	96 %	141 lm/W	55000 lm	0,60

### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	T35
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	T46
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	T46
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	T46
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	T46



## MASTER SON-T APIA Plus Xtra



© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2020, Ιούνιος 30 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές