



Descrizione del prodotto

HORTI

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno trasparente, con emissione e mantenimento ottimizzati della luce artificiale per la coltivazione delle piante

Vantaggi

- Performance ottimizzate per le applicazioni nel campo dell'orticoltura
- Il mantenimento elevato della luce artificiale per la coltivazione delle piante garantisce una qualità costante del raccolto e la qualità della sorgente per tutta la durata

Caratteristiche

- Bulbo esterno tubolare trasparente
- Tubo a scarica in ceramica con esclusivo concetto Philips Integrated Antenna (PIA) per una lunga durata affidabile
- Il getter avanzato assicura un mantenimento elevato della luce artificiale per la coltivazione delle piante e guasti precoci ridotti
- Concetto "GreenPower" con emissione micromoli ottimizzata (luce artificiale per la coltivazione delle piante)
- Concetto ad alta efficacia "Plus" che si traduce in un'emissione luminosa superiore
- Concetto "Agro" con uno spettro di luce ottimizzato

Applicazione

- Applicazioni per l'orticoltura, illuminazione artificiale delle piante, illuminazione di assimilazione

Warnings and safety


- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

HORTI

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER Agro 400W E40 1SL/12	47 mm	83 mm	175 mm	278 mm	205 mm

