



Robosztus és kompakt kialakítás

HF-Matchbox Blue


A HF-Matchbox Blue megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Blue termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékosági indexe (CELMA EEI) A2.

Előnyök

Szolgáltatások


Alkalmazás

Versions



HF-Matchbox Blue

Méretezett rajza



Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Bemeneti feszültség	230 to 240 V

Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
--------------	----------------

Product

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	Fényforrás típus
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59	TL5

Order Code	Full Product Name	Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	Fényforrás típus
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	TL5
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101	TL/PL-S/PL-C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Ház
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	LH
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH

A rendszer jellemzői

HF-Matchbox Blue

Order Code	Full Product Name	A lámpa teljesítménye PL-C esetén	A lámpa teljesítménye PL-S esetén	A lámpa teljesítménye TL esetén	A lámpa teljesítménye TL5 esetén	A lámpa névleges teljesítménye előtét használatára esetén
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	-	-	-	-	21 W
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	-	-	19.6 W	28 W
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	-	7.8 W	8.2 W	-	9 W
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	12.2 W	11.9 W	11.8 W	-	14 W

