



# Design robusto, formato compatto

## HF-Matchbox Blue


HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.

### Vantaggi

### Caratteristiche


### Applicazione

### Versions



# HF-Matchbox Blue

## Disegno tecnico



### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Tensione in ingresso	230 to 240 V

### Informazioni generali

Numero di lampade	1 pezzo/unità
-------------------	---------------

### Product

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

### Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
---------------------------------------

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A) tipo B) (Nom)	Tipo di lampada
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60	TL/TL5/PL-L
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59	TL5

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A) tipo B) (Nom)	Tipo di lampada
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	TL5
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101	TL/PL-S/PL-C

## Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Corpo
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Corpo
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	LH
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH

## HF-Matchbox Blue

### Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada con PL-C	Potenza della lampada con PL-S	Potenza della lampada con TL	Potenza della lampada con TL5	Potenza specificata reattore-lampada
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	-	-	-	-	24 W
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	-	-	-	-	21 W
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	-	-	-	19.6 W	28 W
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	-	7.8 W	8.2 W	-	9 W
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	12.2 W	11.9 W	11.8 W	-	14 W

