



Robust design, kompakt utforming

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Blue-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarder, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Fordeler

- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.
- Egner seg for bruk i armaturer av beskyttelsesklasse I eller II

Funksjoner

- Passer til DC-nøddrift mellom 190 og 254 V
- Programmert, flimrefri, forvarmet start (<0,8 s) – over 8000 av-/på-slåinger i en lampe (avhengig av lampe-/forkoblingskombinasjon)
- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.

Søknad

- Brukes med systemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus i systemer der lampene er på i lange perioder og brytersyklusen er lang (dvs. maks. tre ganger per dag)
- Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights, lyskasser og nøds- og sikkerhetsarmaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, hoteller, privathjem og boligbygg.
- Hjemmebruk, f.eks. utendørs hagebelysning, garasjeområder, trappeganger

HF-Matchbox Blue


Versions



GPPR MTL-LH 0001

GPPR MTL-LH 0003

Målskisse




Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm


Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue

Målskisse



Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm



HF-Matchbox Blue

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH

