



Essential LEDtube: solución LED económica

Essential LEDtube

Essential LEDtube es un tubo LED económico que es adecuado para reemplazar las lámparas fluorescentes T8. El producto brinda un efecto de iluminación natural para su uso en aplicaciones de iluminación general, así como ahorros en energía instantáneos. Es una solución ecológica.

Beneficios

- Costos de electricidad reducidos gracias a los ahorros de energía significativos
- La vida útil más prolongada minimiza el reemplazo de las lámparas y reduce los costos de mantenimiento
- Una mejor elección para el medio ambiente: sin mercurio

Características

- Reemplazo LED económico para lámparas fluorescentes T8
- Consumo de energía inferior a la mitad del de las lámparas fluorescentes
- Vida útil de 25.000 horas, el doble que la de las lámparas fluorescentes normales
- Sin mercurio; tubo sin vidrio, sin preocupaciones por roturas

Aplicaciones


- Comercios, oficinas
- Industria, depósitos, espacios públicos, escuelas, hospitales, estacionamientos

Essential LEDtube

Versions



Plano de dimensiones



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube T8 8ft 30W865 WV FA8	25,5 mm	28 mm	2366,9 mm	2375,8 mm	2384,7 mm
CorePro LEDtube T8 8ft 30W840 WV FA8	25,5 mm	28 mm	2366,9 mm	2375,8 mm	2384,7 mm

Essential LEDtube

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje (nom.)	120-277 V
Potencia (nominal) (nom.)	30 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	FA8
Vida útil nominal (nom.)	36000 h
Vida útil nominal (horas)	36000 h
Ciclo de conmutación	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.)	240 °
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico (nom.)	3500 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3500 lm
Ángulo de haz nominal	240 °

Temperatura

Temperatura ambiente (máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (mín.)	-20 °C
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)
929001919412	CorePro LEDtube T8 8ft 30W840 WV FA8	840	4000 K
929001950812	CorePro LEDtube T8 8ft 30W865 WV FA8	865	6500 K

