



Lampes respectueuses de l'environnement.

High Output T12

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Avantages

- Solution d'éclairage durable – moins de mercure et moins de lampes dans les sites d'enfouissement, ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique, ce qui permet de réduire l'impact sur l'environnement.
- Garantie de 12 mois.
- Conformes TCLP*
- * Les lampes fluorescentes conformes aux exigences TCLP réduisent la quantité de polluants libérés dans l'environnement.

Fonctions

- Technologie ALTO.
- Flux lumineux élevé.
- Disponibles en 35, 40, 50, 55, 60, 75, 80, 85 et 100 watts, dans les couleurs Daylight (lumière naturelle) Cool white (blanc froid), Spec35 et Ultralume

Application

- Idéales pour les aires à plafond élevé comme les entrepôts, les centres de distribution et les usines.

High Output T12

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique Not Applicable

Renseignements généraux

Durée de vie à 3 h par allumage 12000 h
[heures]

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule T12

Approbation et utilisation

Order Code	Full Product Name	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
369785	F48T12/CW/HO ALTO 15PK	3,5 mg
369843	F48T12/D/HO ALTO 15PK	3,5 mg
366518	F72T12/CW/HO ALTO 15PK	6,8 mg
366534	F72T12/D/HO ALTO 15PK	6,8 mg

Order Code	Full Product Name	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
381764	F96T12/CW/HO-O ALTO 15PK	6,8 mg
381774	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK	6,8 mg
372821	F96T12/DX ALTO 15PK	6,8 mg

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Puissance (nom.)
369785	F48T12/CW/HO ALTO 15PK	60 W
369843	F48T12/D/HO ALTO 15PK	60 W
366518	F72T12/CW/HO ALTO 15PK	85 W
366534	F72T12/D/HO ALTO 15PK	85 W

Order Code	Full Product Name	Puissance (nom.)
381764	F96T12/CW/HO-O ALTO 15PK	110 W
381774	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK	110 W
372821	F96T12/DX ALTO 15PK	75 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Culot
369785	F48T12/CW/HO ALTO 15PK	R17D
369843	F48T12/D/HO ALTO 15PK	R17D
366518	F72T12/CW/HO ALTO 15PK	R17D
366534	F72T12/D/HO ALTO 15PK	R17D

Order Code	Full Product Name	Culot
381764	F96T12/CW/HO-O ALTO 15PK	R17D
381774	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK	R17D
372821	F96T12/DX ALTO 15PK	FA8

Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs		
					(nom.)	Flux lumineux moyen de la conception	Flux lumineux (nom.)
369785	F48T12/CW/HO ALTO 15PK	33	Cool White (CW)	4100 K	62	3500 lm	4050 lm
369843	F48T12/D/HO ALTO 15PK	54	Daylight	6500 K	79	3000 lm	3400 lm
366518	F72T12/CW/HO ALTO 15PK	33	Cool White (CW)	4100 K	62	5500 lm	6350 lm
366534	F72T12/D/HO ALTO 15PK	54	Daylight	6500 K	79	4850 lm	5600 lm
381764	F96T12/CW/HO-O ALTO 15PK	33	Cool White (CW)	4100 K	62	7650 lm	8800 lm
381774	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK	54	Daylight	6500 K	79	6800 lm	7800 lm
372821	F96T12/DX ALTO 15PK	57	Daylight Deluxe	6500 K	90	4200 lm	4775 lm

High Output T12

