



Lampes respectueuses de l'environnement.

Rapid Start T12

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé et une longue durée de vie dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Avantages

- Solution d'éclairage durable – moins de mercure et moins de lampes dans les sites d'enfouissement, ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique, ce qui permet de réduire l'impact sur l'environnement.
- Garantie de 12 mois.
- Conformes TCLP*
- * Les lampes fluorescentes conformes aux exigences TCLP réduisent la quantité de polluants libérés dans l'environnement.

Fonctions

- Rendement lumineux remarquable.
- Permettent de réduire l'impact sur l'environnement.
- Faible concentration en mercure.
- Disponibles en 34 et 40 watts dans différentes températures selon la couleur.

Application

- Idéales pour les applications commerciales avec des équipements de 60 cm x 120 cm (2 pi x 4 pi).

Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule

T12

Approbation et utilisation

Rapid Start T12

Order Code	Full Product Name	Contenu en	
		Produit écoénergétique	mercure (Hg) (nom.)
132217	F30T12/WW/RS ALTO 30PK	Not Applicable	3,5 mg
272427	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	Not Applicable	3,5 mg
376491	F30T12/D/RS ALTO 30PK	Not Applicable	4,4 mg

Order Code	Full Product Name	Contenu en	
		Produit écoénergétique	mercure (Hg) (nom.)
273599	F40DX ALTO 30PK	Not Applicable	4,4 mg
214890	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	-	6,8 mg

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Puissance (nom.)
132217	F30T12/WW/RS ALTO 30PK	30 W
272427	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	30 W
376491	F30T12/D/RS ALTO 30PK	30 W

Order Code	Full Product Name	Puissance (nom.)
273599	F40DX ALTO 30PK	40 W
214890	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	110 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie à		Description du système
			3 h par allumage [heures]	Durée de vie à 3 h d'utilisation par jour	
132217	F30T12/WW/RS ALTO 30PK	G13	18000 h	-	Rapid Start (RS)
272427	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	G13	18000 h	7 a	Rapid Start (RS)
376491	F30T12/D/RS ALTO 30PK	G13	18000 h	-	Rapid Start (RS)

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie à		Description du système
			3 h par allumage [heures]	Durée de vie à 3 h d'utilisation par jour	
273599	F40DX ALTO 30PK	G13	20000 h	7 a	Rapid Start (RS)
214890	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	R17D	12000 h	-	-

Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs		
					(nom.)	Flux lumineux moyen de la conception	Flux lumineux (nom.)
132217	F30T12/WW/RS ALTO 30PK	29	Warm White (WW)	3000 K	53	1950 lm	2300 lm
272427	F30T12/CW/RS ALTO 30PK	33	Cool White (CW)	4100 K	62	1900 lm	2250 lm
376491	F30T12/D/RS ALTO 30PK	54	Daylight	6500 K	79	1700 lm	1950 lm
273599	F40DX ALTO 30PK	57	Daylight Deluxe	6500 K	90	2025 lm	2325 lm
214890	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK	57	-	6500 K	90	5800 lm	6750 lm

