



Lampes respectueuses de l'environnement.

High Output T8

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

Avantages

- Flux lumineux élevé.
- Une solution de remplacement à faible consommation aux lampes HO T12.
- Meilleures pour l'environnement grâce à la technologie ALTO.

Fonctions

- Disponibles en 44, 55 et 65 watts dans des températures selon la couleur de 3000, 3500 et 4100

Application

- Parfaites pour les applications extérieures à plus basse température.

High Output T8

Schéma dimensionnel

Product

F48T8/TL841/HO ALTO 25/1

