



# Lampes respectueuses de l'environnement.

## T8 900 Series Rapid Start

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

### Avantages

- Solution d'éclairage durable – permettent de réduire l'impact sur l'environnement – faible concentration en mercure et faible consommation.
- Garantie de 24 mois.

### Fonctions

- Disponibles en 17, 25 et 32 watts dans des températures selon la couleur de 5000 et en 32 watts dans des températures selon la couleur de 3000

### Application

- Idéales pour les équipements de 60 cm x 60 cm (2 pi x 2 pi) des bureaux, des couloirs, des zones de passage et des écoles.

## T8 900 Series Rapid Start

### Versions



### Schéma dimensionnel

#### Product

F32T8/TL950 SLV

