



SmartBalance Free Floor Standing - Quando le performance incontrano il design

SmartBalance Free Floor Standing

Gli apparecchi per illuminazione a piantana sono molto graditi dai clienti come soluzione ideale per un'illuminazione controllata, flessibile e confortevole. SmartBalance è l'evoluzione degli apparecchi per illuminazione a piantana. Grazie all'applicazione della tecnologia a LED all'avanguardia, offre non solo maggiore efficienza energetica, ma anche un design compatto e pulito che si fonde nell'ambiente. SmartBalance è anche disponibile nelle versioni con montaggio su superficie e a sospensione.

Vantaggi

- Un apparecchio può illuminare due scrivanie con i livelli richiesti per gli uffici
- Efficacia energetica superiore a 100 lm/W, che rende possibile risparmi energetici di oltre il 50%
- Formato compatto (testa con altezza di soli 37 mm) con un design delicato e pulito

Caratteristiche

- Illuminazione a LED confortevole che può essere controllata personalmente
- Maggiore efficienza energetica rispetto alle soluzioni tradizionali simili - risparmi operativi
- Design attraente e discreto

SmartBalance Free Floor Standing

Applicazione

- Illuminazione generale in interni

Warnings and safety

- Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 & e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto, consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione
- La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Specifiche

Tipo	FS484F
Sorgente luminosa	Philips Fortimo LED Line 1R
Potenza (+/-10%)	106 W (versione LED118S per applicazioni di illuminazione indipendenti, 4000 K) 40 W (versione LED45S per applicazioni di illuminazione di supporto, 4000 K)
Angolo del fascio	102°
Flusso luminoso	11.800 lm (LED118S, 4000 K) 4500 lm (LED45S, 4000 K)
Temperatura del colore correlata	3.000 o 4.000 K
Indice di resa dei colori	≥ 80
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Frequenza di guasto driver	1% per 5.000 ore

Temperatura ambiente media	+25°C
Temperatura operativa	Da +10 a +40°C
Driver	Integrato
Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Regolazione del flusso tramite pulsante Touch
Opzioni	Regolazione del flusso separate per luce diretta e indiretta (SW) Spina Svizzera (CCH)
Materiale	Testa e palo: alluminio laccato Base: acciaio laccato
Colore	Bianco (WH) comparabile a RAL9003 Altri colori disponibili su richiesta
Ottica	Ottica microlenticolare, acrilato trasparente (ACC-MLO)
Collegamento	Cavo, lunghezza 250 cm con spina CEE7 (CCE)
Installazione	Apparecchio fornito precablato con spina di connessione all'alimentazione

Versions



SmartBalance Free Floor Standing

Dati del prodotto



SmartBalance-FS484F_GR-
DP03.tif



SmartBalance-FS484F_GR-
DP04.tif



SmartBalance-FS484F_GR-
DP05.tif



SmartBalance-FS484F_WH-
DP06.tif



SmartBalance-FS484F_WH-
DP07.tif



SmartBalance-FS484F_WH-
DP08.tif



IPDP_FS484Fi_0003-Detail photo

SmartBalance Free Floor Standing

Dati del prodotto



IPDP_FS484Fi_0015-Detail photo



IPDP_FS484Fi_0017-Detail photo

