



SmartBalance vrijstaande armatuur – combinatie van prestaties en slimme vormgeving

SmartBalance Free Floor Standing

Vrijstaande armaturen zijn bij klanten geliefd als de ideale oplossing voor persoonlijk geregelde, flexibele en comfortabele verlichting. SmartBalance is de volgende stap in vrijstaande vloerarmaturen. Dankzij de toepassing van state-of-the-art LED-technologie biedt hij niet alleen een hogere energie-efficiëntie, maar ook een compact en puur ontwerp dat in elke omgeving past. SmartBalance is ook verkrijgbaar in opbouw- en pendeluitvoeringen.

Voordelen

- Eén armatuur kan twee bureaus verlichten op het niveau dat vereist is voor kantoren
- Energierendement van meer dan 100 lm/W, wat besparingen op de energiekosten van meer dan 50% mogelijk maakt
- Compacte vorm (de kop is slechts 37 mm hoog) met een zachte en pure vormgeving

Kenmerken

- Comfortabele LED-verlichting die persoonlijk geregeld kan worden
- Energiezuiniger dan soortgelijke conventionele oplossingen – besparing op bedrijfskosten
- Aantrekkelijke, ingetogen vormgeving

SmartBalance Free Floor Standing

Toepassing

- Algemene binnenverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt derhalve geen bescherming tegen binnendringend water. Daarom raden we nadrukkelijk aan dat de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende wordt gecontroleerd.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Specificaties

Type	FS484F
Lichtbron	Philips Fortimo LEDline 1R
Vermogen (±10%)	106 W (LED118S-uitvoering voor op zichzelf staande verlichtingstoepassingen, 4000 K) 40 W (LED45S-uitvoering voor ondersteunende verlichtingstoepassingen, 4000 K)
Bundelhoek	102°
Lichtstroom	11.800 lm (LED118S, 4000 K) 4500 lm (LED45S, 4000 K)
Gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K of 4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Mediaan nuttige levensduur L70B50	70.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L80B50	50.000 uur
Mediaan nuttige levensduur L90B50	25.000 uur

Uitvalpercentage driver	1 % per 5000 uur
Gemiddelde omgevingstemperatuur	+25 °C
Bereik van bedrijfstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Driver	Ingebouwd
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz
Dimmen	Dimbaar via aanraakknop
Opties	Afzonderlijk dimmen van direct en indirect licht (SW) Zwitserse netstekker (CCH)
Materiaal	Kop en paal: gelakt aluminium Voet: gelakt staal
Kleur	Wit (WH) vergelijkbaar met RAL9003 Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Optiek	Micro-lensoptiek, helder acrylaat (ACC-MLO)
Aansluiting	Kabel, lengte 250 cm, met CEE7-connector (CCE)
Installatie	Armatuur wordt voorbedraad geleverd, compleet met netstekker

Versions



SmartBalance Free Floor Standing

Productgegevens



SmartBalance-FS484F_GR-DP03.tif



SmartBalance-FS484F_GR-DP04.tif



SmartBalance-FS484F_GR-DP05.tif



SmartBalance-FS484F_WH-DP06.tif



SmartBalance-FS484F_WH-DP07.tif



SmartBalance-FS484F_WH-DP08.tif



IPDP_FS484Fi_0003-Detail photo



SmartBalance Free Floor Standing

Productgegevens

Alle uitvoeringen zijn voorzien van een acrylaat micro-lensoptiek



IPDP_FS484Fi_0015-Detail photo



IPDP_FS484Fi_0017-Detail photo

