

FWC110/120/121 en FCC110/120 – voor lage verlichtingsniveaus

FWC110/120/121

FWC110/120/121 (wanduitvoering) en FCC110/120 (plafonduitvoering) zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de doorschijnende kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

Voordelen

- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus
- Beschikbaar met schemerschakelaar

Kenmerken

- Keuze uit lampen met lange levensduur
- Laag energieverbruik
- Spiegel en refractorschaal

Toepassing

- Woonwijken
- Industrie
- Beveiligingsverlichting

Specificaties

FWC110/120/121


Type	FWC110
	FWC/XWC120
	FWC/XWC121
Lichtbron	FWC110
	Compacte fluorescentie:
	- 1 x MASTER PL-S 2-pins / G23 / 9 W
	FWC/XWC120
	HID:
	- 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W
	Compacte fluorescentie:
	- 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W
	FWC/XWC121
	HID:
	- 1 x MASTER SOX-E / BY22d / 18 W
	Compacte fluorescentie:
	- 1 x MASTER PL-C 2-pins / G24d-2 / 18 W

Lamp meegeleverd	Ja (K of lichtkleur 827)
Netspanning	230 of 240 V
Optie	Geïntegreerde fotocel (PH)
Materialen	Behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend
	Kom: polycarbonaat, doorschijnend
	Unitplaat: polycarbonaat
Kleur	Behuizing: wit of zwart (BK)
	Unitplaat: wit
Installatie	Wandmontage
	Kabelopeningen aan alle zijanten voor doorvoerbedrading
Opmerkingen	Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd; lamp en installatiemateriaal meegeleverd
Belangrijkste toepassingen	Woonwijken, industrie, beveiliging


Versions



FWC/XWC120 svítidlo
bezpečnostního osvětlení s
fotobuňkou (PH)





FWC/XWC121 svítidlo
bezpečnostního osvětlení s
fotobuňkou (PH)



FWC/XWC121 svítidlo komfortního
osvětlení s fotobuňkou (PH)

Versions

FWC/XWC121 svítidlo
bezpečnostního osvětlení




Productgegevens

ZPC121 opzetmontagekit voor twee
armaturen





FWC110 amenity-lighting luminaire
with photocell (PH)




FWC110 amenity-lighting luminaire

FWC110 amenity-lighting luminaire




FWC/XWC120 amenity-lighting
luminaire with photocell (PH)

FWC/XWC120 amenity-lighting
luminaire



Productgegevens

FWC/XWC121 amenity-lighting
luminaire with photocell (PH)



Algemene informatie

Light source color	827 warmwit
VSA	Elektronisch, hoogfrequent

Algemene informatie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelspreiding armatuur	CE-markering	Optical cover/lens type	Brandbaarheidsmarkering	Lamp family code	Lampvermogen	Number of gear units
10425499	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	-	-	-	-	PL-S/4P	9 W	-
10426199	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	-	CE-markering	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	PL-S/4P	9 W	-
10428599	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	-	CE-markering	-	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	PL-S/4P	9 W	-
10430899	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-	-	-	PL-C/4P	18 W	-
10431599	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II	-	CE-markering	-	-	PL-C/4P	18 W	-
10432299	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-	-	-	PL-C/4P	18 W	-
10433999	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-	-	-	-	PL-C/4P	18 W	-
10434699	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-	CE-markering	-	-	PL-C/4P	18 W	-
10435399	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II	180°	CE-markering	-	-	-	18 W	Nee

Algemene informatie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Number of light sources	Optiektipe	Product Family Code
10425499	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	-	-	FWC110
10426199	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	1	-	FWC110
10428599	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	1	-	FWC110
10430899	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-	FWC120
10431599	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II	1	-	FWC120

Order Code	Full Product Name	Number of light sources	Optiektipe	Product Family Code
10432299	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-	FWC121
10433999	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-	-	FWC121
10434699	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	1	-	FWC120
10435399	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II	Nee	-	FWC121

Mechanische eigenschappen en Behuizing

FWC110/120/121

Order Code	Full Product Name	Kleur	Lengte
10425499	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	-	-
10426199	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	-	-
10428599	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	Black	-
10430899	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-
10431599	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II	-	-

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Surge Protection	
		Mech. impact protection code	(Common/Differential)
10425499	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	-	-
10426199	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	-	-
10428599	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	-	-
10430899	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-
10431599	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II	-	-

Regelsystemen en Dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
10425499	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	-
10426199	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	-
10428599	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	-
10430899	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-
10431599	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)
10425499	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	-	-
10426199	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	-	-
10428599	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	-	-
10430899	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-
10431599	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II	-	-

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Standaard kanteelmontage	Standaard opzetmontage	Upward light output ratio
10425499	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II	-	-	-
10426199	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II PH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Kleur	Lengte
10432299	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-
10433999	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	Black	-
10434699	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	Black	-
10435399	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II	White	- mm

Order Code	Full Product Name	Surge Protection	
		Mech. impact protection code	(Common/Differential)
10432299	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-
10433999	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-	-
10434699	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-	-
10435399	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II	-	-

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
10432299	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-
10433999	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-
10434699	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-
10435399	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II	Nee

Order Code	Full Product Name	Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	Initiële Kleurweergave-index (CRI)
10432299	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-
10433999	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-	-
10434699	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II BK PH	-	-
10435399	FWC121 PL-C/4P18W/827 HF II	- K	25

Order Code	Full Product Name	Standaard kanteelmontage	Standaard opzetmontage	Upward light output ratio
10428599	FWC110 PL-S/4P9W/827 HF II BK PH	-	-	-
10430899	FWC120 PL-C/4P18W/827 HF II PH	-	-	-

FWC110/120/121

Order Code	Full Product Name	Standaard kantelhoek opschuifmontage	Standaard kantelhoek opzetmontage	Upward light output ratio
10431599	FWC120 PL-C/ 4P18W/827 HF II	-	-	-
10432299	FWC121 PL-C/ 4P18W/827 HF II PH	-	-	-
10433999	FWC121 PL-C/ 4P18W/827 HF II BK PH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Standaard kantelhoek opschuifmontage	Standaard kantelhoek opzetmontage	Upward light output ratio
10434699	FWC120 PL-C/ 4P18W/827 HF II BK PH	-	-	-
10435399	FWC121 PL-C/ 4P18W/827 HF II	-	-	25

