



Ravivez vos perspectives

MR16

Les lampes halogènes MR16 diffusent une lumière blanche et vive pour les éclairages d'accentuation. Elles permettent d'optimiser facilement l'aspect et la convivialité de votre marque, de votre marchandise, ainsi que l'expérience des clients, avec des coûts d'utilisation inférieurs.

Avantages

- Excellente qualité du faisceau pour les éclairages d'accentuation et d'ambiance.
- Efficacité maximale pour une consommation énergétique inférieure.

Fonctions


- Conception optimisée de la bobine, du brûleur et du réflecteur.
- Lumière blanche et vive avec une excellente qualité de faisceau.
- Filtre anti-UV – permet de réduire la décoloration.
- Culot GU5.3.
- Durée de vie nominale moyenne de 3 000 heures*
- Variété d'intensités et de diffusions du faisceau.
- Position de fonctionnement universelle.
- Disponibles en versions de 20, 35 et 50 W, spot et projecteur; disponibles également en version de 50 watts, projecteur à faisceau étroit .
- *La durée de vie nominale moyenne est la durée de fonctionnement (en heures) à partir de laquelle une moyenne de 50 % des lampes fonctionnent toujours et 50 % des lampes ne fonctionnent plus.

Application

- Idéales pour les éclairages d'accentuation dans les boutiques spécialisées ou les grands magasins, ainsi que pour les musées et les galeries d'art.

MR16

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
50MR16/FL36 EXN 50PK	51 mm	46 mm

