



# Philips Accentline 4000h

## Accentline 4000h

Quemador halógeno de alto voltaje en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicróico permite la transmisión del calor al objeto.

### Beneficios

- Luz brillante y radiante para poner sus objetos en el centro de atención
- Totalmente regulable, de 0 a 100%, para satisfacer los diferentes requisitos de brillo
- Costes de sustitución inferiores gracias a un tiempo de encendido más prolongado

### Características


- Calidad superior de la luz con una excelente reproducción del color (Ra=100)
- La tecnología de baja presión con cristal de bloqueo de rayos UV permite el uso en luminaria sin cristal frontal
- Revestimiento dicróico
- Posición de funcionamiento universal
- Encendido instantáneo

### Aplicaciones

- Iluminación de acento de foco para crear el ambiente adecuado en hoteles, restaurantes y tiendas

## Accentline 4000h

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

