



Philips Accentline 4000h

Accentline 4000h

Quemador halógeno de alto voltaje en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicróico permite la transmisión del calor al objeto.

Beneficios

- Luz brillante y radiante para poner sus objetos en el centro de atención
- Totalmente regulable, de 0 a 100%, para satisfacer los diferentes requisitos de brillo
- Costes de sustitución inferiores gracias a un tiempo de encendido más prolongado

Características


- Calidad superior de la luz con una excelente reproducción del color (Ra=100)
- La tecnología de baja presión con cristal de bloqueo de rayos UV permite el uso en luminaria sin cristal frontal
- Revestimiento dicróico
- Posición de funcionamiento universal
- Encendido instantáneo

Aplicaciones

- Iluminación de acento de foco para crear el ambiente adecuado en hoteles, restaurantes y tiendas

Accentline 4000h

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) B

Controles y regulación

Regulable Sí

Operativos y eléctricos

Voltaje (nom.) 12 V
Hora de inicio (nom.) 0,0 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.) instant full light s

Información general

Base de casquillo GU5.3
Vida útil nominal (nom.) 4000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 4000 h
Posición de funcionamiento UNIVERSAL
Vida útil nominal (horas) 4000 h
Ciclo de conmutación 16000X

Datos técnicos de la luz

Ángulo de haz (nom.) 36 °
Temperatura del color con correlación (nom.) 3000 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 100
Ángulo de haz nominal 36 °

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla MR16

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	37 kWh
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	53 kWh

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Potencia (nominal) (nom.)
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	35 W

Order Code	Full Product Name	Potencia (nominal) (nom.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	50 W

Datos técnicos de la luz

Accentline 4000h

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Intensidad luminosa (máx.)
58842000	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	430 lm	1000 cd

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)	Intensidad luminosa (máx.)
58845100	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	680 lm	1500 cd

