



# Spot de lumière blanche étincelante

## Accentline

Brûleur halogène à basse tension dans réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

### Avantages

- Lumière halogène vive et étincelante pour attirer l'attention sur vos objets
- Intensité totalement réglable de 0 à 100 %, pour répondre aux différentes exigences de luminosité
- Coûts de remplacement réduits en raison des heures de fonctionnement plus longues


### Fonctions

- Lumière de qualité supérieure avec un excellent rendu des couleurs (Ra = 100)
- La technologie basse pression avec verre anti-UV permet une utilisation dans les luminaires sans vitre de protection
- Revêtement dichroïque
- Position de fonctionnement universelle.
- Instant start

### Application

- Éclairage d'accentuation par spots permettant d'instaurer l'ambiance souhaitée dans les hôtels, restaurants et commerces

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Accentline 20W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

